

光接続箱・盤用パーツ

盤用キャビネットへの組み込みや新しい光ケーブルの増設や追い張りに最適


光アダプタ取付台

自社
開発

SC

LC

プラ製



WOPL-D-4SC-2

プラ製



WOPL-2-4LC-1

アルミ製



WO-4SC-2L

アルミ製




WO-4LC-1L

- ・ 取付台はプラスチック製とアルミ製の2種類
- ・ アダプタはSC・LCをご用意
- ・ シングルモード・マルチモード兼用アダプタ

テンションメンバ固定金具

自社
開発




WO-TM1

外形寸法
75mm × 12mm × 18mm (ねじ頭厚含まず)
(W) (D) (H)

- ・ 光ケーブルを結束バンドで把持
- ・ アース端子搭載（真鍮ねじ使用）
- ・ 1条用
- ・ 材質：ステンレス
- ・ 木ねじΦ3.1×16mm 2本付

融着スリーブホルダー


自社
開発



WO-SH6

(融着スリーブ6本収納)

外形寸法(ねじ穴含む)
52mm × 40mm × 14mm
(W) (D) (H)



WO-SH12

(融着スリーブ12本収納)

外形寸法(ねじ穴含む)
52mm × 40mm × 23mm
(W) (D) (H)

- ・ 融着接続部を固定
- ・ 積み上げて拡張可能
- ・ 位置出しに便利なセンターマーク付
- ・ 両面テープ（30mm×30mm）添付
- ・ ねじ止めも可能
- ・ 材質：ポリプロピレン
- ・ 対応スリーブ径：Φ2.8~4.0
- ・ 対応スリーブ長：40mm以上

ケーブルホルダー

自社
開発



WO-CH60-30

外形寸法60mm × 15mm × 30mm
(W) (D) (H)



WO-CH110-30

外形寸法110mm × 12mm × 30mm
(W) (D) (H)

- ・ 光ケーブルや電線の整理整頓
- ・ 結束バンドでケーブルを固定
- ・ 材質：ステンレス
- ・ タッピングねじΦ5×16mm2本付

関連製品

自社
開発

WO-B4融着/C13



(80mm×132mm×23mm)

融着接続専用トレーです。
余長巻取部・融着スリーブホルダーを搭載し
Φ13mm以下の丸ケーブルの導入が可能です。
光ケーブルの成端にお使い頂けます。

光タグ



光ケーブルにワンタッチで簡単装着できるタグです。
表面シボ加工により油性ペン・鉛筆で書き込み出来ます。
滑り止め付バネ圧力方式でケーブル外皮を傷つけることなく
任意の位置にしっかり固定します。

■仕様

プラスチック製 光アダプタユニット

品名	心数	対応アダプタ (シングル・マルチ共用)	取付台寸法 (幅×高さ×奥行) mm
WOPL-1-1SC-1	1心	SC単心 1個搭載	40×50×28 (アダプタ寸法除く)
WOPL-2-2SC-1	2心	SC単心 2個搭載	
WOPL-D-2SC-1	2心	SC 2心 1個搭載	
WOPL-D-4SC-2	4心	SC 2心 2個搭載	75×50×28 (アダプタ寸法除く)
WOPL-1-2LC-1	2心	LC 2心 1個搭載	40×50×28 (アダプタ寸法除く)
WOPL-2-4LC-1	4心	LC 2心 2個搭載	
WOPL-D-4LC-1	4心	LC 4心 1個搭載	
WOPL-D-8LC-2	8心	LC 4心 2個搭載	75×50×28 (アダプタ寸法除く)

アルミ製 光アダプタユニット

品名	心数	対応アダプタ (シングル・マルチ共用)	取付台寸法 (幅×高さ×奥行) mm
WO-2SC-1L	2心	SC2心 1個搭載	30×50×20 (アダプタ寸法除く)
WO-4SC-2L	4心	SC2心 2個搭載	60×50×20 (アダプタ寸法除く)
WO-8SC-4L	8心	SC2心 4個搭載	90×50×20 (アダプタ寸法除く)
WO-12SC-6L	12心	SC2心 6個搭載	130×50×20 (アダプタ寸法除く)
WO-4LC-1L	4心	LC4心 1個搭載	30×50×20 (アダプタ寸法除く)
WO-8LC-2L	8心	LC4心 2個搭載	60×50×20 (アダプタ寸法除く)
WO-16LC-4L	16心	LC4心 4個搭載	90×50×20 (アダプタ寸法除く)
WO-24LC-6L	24心	LC4心 6個搭載	130×50×20 (アダプタ寸法除く)

寸法形状は予告なく変更される場合があります

株式会社 渡辺製作所

 本社 〒338-0835
 埼玉県さいたま市桜区道場709-1

TEL:048-856-0855(代表) FAX:048-856-0874

<渡辺製作所ホームページ>

株式会社渡辺製作所 MJ

検索

<http://www.watanabe-mj.co.jp>

ホームページQRコード



販売代理店